

ACORN 130

LA CADIRA SALVAESCALES RECTA

 **ACORN**
STAIRLIFTS



RECUPEREU LA LLIBERTAT DE LA VOSTRA LLAR

La cadira salvaescales recta **ACORN 130 SUPERGLIDE**

La cadira salvaescales Superglide d'Acorn incorpora una de les tecnologies més avançades i ajuda milers de persones arreu del món a recuperar l'accés complet a la seva llar. És la solució segura, còmoda i senzilla per superar les barreres arquitectòniques a les escales.

Cada detall de la cadira Superglide d'Acorn ha estat dissenyat amb els més alts estàndards de confort i seguretat. Els nostres anys d'experiència ens han permès crear una cadira salvaescales pensada exclusivament per a l'usuari.

La cadira Superglide d'Acorn funciona amb una font d'alimentació de corrent continu sense manteniment, la qual cosa garanteix el seu funcionament fins i tot en cas de talls de subministrament elèctric.

L'arrencada i aturada suaus de la cadira Superglide signifiquen precisament això: no hi ha sacsejades ni moviments bruscos, i el moviment gairebé silencios de la cadira s'integra discretament a la seva llar.

Una altra característica innovadora d'Acorn és la pantalla de diagnòstic, que l'avisarà de possibles problemes abans que es produeixin (per exemple, si la cadira s'ha desconnectat accidentalment o està estacionada incorrectament).

Pot sentir-se segur sabent que desenes de milers de llars arreu del món ja han gaudit de l'experiència Acorn.





ACORN 130 SUPERGLIDE **ET TORNA LA LLIBERTAT**



ACORN 130 SUPERGLIDE




Numeroses característiques al seu servei

- 1** Seient i respallier entapissats.
- 2** Comandaments fàcils d'utilitzar.
- 3** Cinturó de seguretat.
- 4** Els braços, el reposapeus i el seient plegables permeten un accés fàcil a l'escala.
- 5** Seient giratori. No cal girar el cos per pujar o baixar de la cadira.
- 6** L'interruptor d'encesa i apagat amb clau permet a l'usuari evitar que altres (per exemple, nens) utilitzin la cadira.
- 7** La pantalla digital de diagnòstic informa l'usuari de l'estat de la cadira.
- 8** Els cinc sensors de seguretat al reposapeus i al bastidor aturen la cadira automàticament en cas d'obstrucció.
- 9** El comandament a distància permet als usuaris «cridar» o «enviar» la cadira amunt i avall.

Dimensions

	mm	inch
A Alçada des del terra fins al reposapeus	95	3¾
B Alçada del reposapeus al seient	445	17½
C Alçada del seient als braços	250	9¾
D Alçada dels braços al respallier	190	7½
E Amplada entre reposabraços (versió de braç ample)	445 (495)	17½ (19½)
F Amplada total	605	23¾
G Alçada total	980	38½
H Longitud dels braços des del respallier	470	18½
I Longitud de la base del seient des del respallier	435	17
J Longitud del reposapeus	325	12¾
K Amplada del reposapeus	310	12¼
L Part frontal del reposapeus fins a la rampa	570	22½
M Del respallier fins a la rampa	13	½
N Amplada plegada	310	12¼



Especificacions

Potència del motor	0,25 kW
Velocitat de transport	No superior a 0,15 m/s
Mètode de transmissió	Pinyó i cremallera
Parell motor de sortida	108 Nm

Font d'alimentació	24 V CC (bateria)
Capacitat màxima de càrrega	127 kg
Banda de rodament	Alumini extrusió
Alimentació	Regne Unit 240 V / carregador de 220 V, 50 Hz